

Verbindungsdose

# AP 7 - 2,5<sup>2</sup>



## AP 7 - 2,5<sup>2</sup>

### Verbindungsdose

Artikelnummer: 31510701

Maße: 78 x 78 x 27 mm

Verbindungsdose nach DIN VDE 0606, Aufputz, 7 Einführungen, 1 Bodeneinführung, zentraler Deckelschnellverschluss

**weiß, mit 5-poliger HandyGrip Klemme 2,5 mm<sup>2</sup>**



## Produkteigenschaften

### elektrische Eigenschaften

Schutzart UL:	k.A.
Bemessungsisolationsspannung AC:	400 V
Schutzart:	IP30
max. Leiterquerschnitt:	2,5 mm <sup>2</sup>
Schutzklasse:	II

### Farben

Farbe Unterteil:	grau
Farbe Oberteil:	grau

### Abmessungen

Breite:	78 mm
Länge:	78 mm

### Abmessungen

Höhe:	27 mm
-------	-------

### Materialeigenschaften

für Außeneinsatz geeignet:	nein
Brennbarkeitsklasse nach UL94:	HB
Glühdrahtfestigkeit nach EN 60695-2-11:	650 °C
halogenfrei:	ja
Industriequalität:	nein

### mechanische Eigenschaften

Befestigungsart:	Wand-/Deckenmontage
plombierbar:	nein
Schlagfestigkeit:	IK07

## Umgebungsbedingungen

max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C:	95 %
max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C:	50 %
Umgebungstemperatur min.:	-25 °C
Umgebungstemperatur max.:	40 °C
Umgebungstemperatur 24h:	35 °C

## Werkstoff

Material Unterteil:	Polypropylen
Material Oberteil:	Polypropylen

## Zertifikate

Prüfzeichen:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
--------------	---

## Zubehör