

Verbindungsdose

HP 190-L



HP 190-L

Verbindungsdose

Artikelnummer: 32699001

Maße: 199 x 149 x 77 mm

Verbindungsdose, $U_i=690V$, 10 eingedrückte Stufennippel, Dichtbereich 13 - 26,5 mm

grau, ohne Klemmen, mit Deckelverliersicherung

IP55

16²

IK07



690V
AC



Produkteigenschaften

elektrische Eigenschaften

Schutzart UL:	k.A.
Bemessungsisolationsspannung AC:	690 V
Schutzart:	IP55
max. Leiterquerschnitt:	16 mm²
Schutzklasse:	II

Farben

Farbe Unterteil:	grau
Farbe Oberteil:	grau

Abmessungen

Breite:	199 mm
Länge:	149 mm

Abmessungen

Höhe:	77 mm
Innenlänge:	140 mm
Innenbreite:	190 mm
Innenhöhe:	70 mm

Materialeigenschaften

für Außeneinsatz geeignet:	nein
halogenfrei:	nein
Industriequalität:	nein

mechanische Eigenschaften

für Dichtbereich max:	26.5 mm
Befestigungsart:	Wand-/Deckenmontage
plombierbar:	nein
für Dichtbereich min:	13 mm
Schlagfestigkeit:	IK07

Umgebungsbedingungen

max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C:	95 %
max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C:	50 %
Umgebungstemperatur min.:	-25 °C
Umgebungstemperatur max.:	40 °C
Umgebungstemperatur 24h:	35 °C

Werkstoff

Material Unterteil:	Polypropylen
Material Oberteil:	Polypropylen

Zertifikate

Prüfzeichen:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
--------------	---

Zubehör

[19202501 - KS M25 - Kombiset](#)
[19202601 - KS M25-gro - Kombiset](#)
[19500601 - TK MPI-1811 - Montageplatte](#)
[19810601 - NS 35-106 - Normschiene](#)
[19814401 - NS 35-144 - Normschiene](#)
[20302501 - WST M25/sw - Würgestopfen](#)
[20342501 - WST M25 - Würgestopfen](#)
[20344001 - WST M40 - Würgestopfen](#)
[20842501 - GMU PA M25 - Gegenmutter](#)
[20844001 - GMU PA M40 - Gegenmutter](#)
[21302501 - WNI M25/sw - Würgenippel](#)
[21342501 - WNI M25 - Würgenippel](#)
[21642501 - SNI M25 - Stufennippel](#)
[21644001 - SNI M40 - Stufennippel](#)
[22702501 - KVR M25-MGM/sw - Kabelverschraubung](#)
[22704001 - KVR M40-MGM/sw - Kabelverschraubung](#)
[22742501 - KVR M25-MGM - Kabelverschraubung](#)
[22744001 - KVR M40-MGM - Kabelverschraubung](#)
[23042501 - AST M25 - Anbaustutzen](#)
[23044001 - AST M40 - Anbaustutzen](#)
[23062501 - AST M25/or - Anbaustutzen](#)
[23064001 - AST M40/or - Anbaustutzen](#)
[23142501 - VST M25 - Verschlussstopfen](#)
[23144001 - VST M40 - Verschlussstopfen](#)
[23564001 - DST M40 or - Anbaustutzen](#)
[24742501 - KVR M25 - Kabelverschraubung](#)
[24744001 - KVR M40 - Kabelverschraubung](#)
[24902501 - ADR M25 - Dichtring](#)
[24904001 - ADR M40 - Dichtring](#)
[26002501 - DMS M25/sw - Doppelmembranstutzen](#)
[26012501 - DMS M25/w - Doppelmembranstutzen](#)
[26042501 - DMS M25 - Doppelmembranstutzen](#)
[28842501 - RST M25 - Rohrstutzen](#)



[46051001 - WK 100 KLS-10² - Klemmstein](#)

[97980001 - NS 35-90 - Normschiene](#)