

Verbindungsdose

Q 4-L



Q 4-L

Verbindungsdose

Artikelnummer: 33490401

Maße: 56 x 40 x 23 mm

Verbindungsdose nach DIN EN 60598 (VDE 0711), 4 Einführungen, mit Leitungsrückhaltung nach DIN VDE 0606 für NYM 3 x 2,5mm², davon 2 Stück von oben zugänglich, Zugentlastungslasche für Pendelleuchten (max. 60W), mit außenliegenden Befestigungsstellen

grau, ohne Klemme



Produkteigenschaften

elektrische Eigenschaften

Schutzart UL:	k.A.
Bemessungsbetriebsspannung AC:	230 V
Bemessungsbetriebsspannung DC:	230 V
Bemessungsisolationsspannung AC:	230 V
Schutzart:	IP20
max. Leiterquerschnitt:	2,5 mm ²
Schutzklasse:	II

Farben

Farbe Unterteil:	grau
Farbe Oberteil:	grau

Abmessungen

Breite:	56 mm
Länge:	40 mm
Höhe:	23 mm

Materialeigenschaften

für Außeneinsatz geeignet:	nein
Brennbarkeitsklasse nach UL94:	HB
Glühdrahtfestigkeit nach EN 60695-2-11:	650 °C
halogenfrei:	ja
Industriequalität:	nein

mechanische Eigenschaften

Befestigungsart:	Wand-/Deckenmontage
plombierbar:	nein
Schlagfestigkeit:	IK07

Umgebungsbedingungen

max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C:	95 %
max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C:	50 %
Umgebungstemperatur min.:	-25 °C
Umgebungstemperatur max.:	40 °C
Umgebungstemperatur 24h:	35 °C

Werkstoff

Material Unterteil:	Polypropylen
Material Oberteil:	Polypropylen

Zertifikate

Prüfzeichen:	VDE (DIN EN 60598-1 (VDE 0711-1))
--------------	-----------------------------------