

Verbindungsdose  
**2K-12-L/gn**



**2K-12-L/gn**

**Verbindungsdose**

Artikelnummer: 34451201  
Maße: 85 x 85 x 37 mm

Verbindungsdose nach DIN EN 60670 (VDE 0606), 12 Einführungen, 2 Bodeneinführungen, mit selbstdichtenden, weichen Einführungsmembranen, Werkzeug zum Öffnen der Leitungseinführung nicht erforderlich, Dichtbereich 2 - 14 mm, mit innenliegenden Befestigungsstellen

**grün, ohne Klemmen, für VDE-zugel. Einzelklemmen**



**Produkteigenschaften**

**elektrische Eigenschaften**

Schutzart UL:	k.A.
Bemessungsisolationsspannung AC:	400 V
Schutzart:	IP55
max. Leiterquerschnitt:	2,5 mm²
Schutzklasse:	II

**Farben**

Farbe Unterteil:	grün
Farbe Oberteil:	grün

**Abmessungen**

Breite:	85 mm
Länge:	85 mm

**Abmessungen**

Höhe:	37 mm
-------	-------

**Materialeigenschaften**

für Außeneinsatz geeignet:	nein
Brennbarkeitsklasse nach UL94:	HB
Glühdrahtfestigkeit nach EN 60695-2-11:	650 °C
halogenfrei:	ja
Industriequalität:	nein

## mechanische Eigenschaften

für Dichtbereich max:	14 mm
Befestigungsart:	Wand-/Deckenmontage
plombierbar:	nein
für Dichtbereich min:	2 mm
Schlagfestigkeit:	IK07

## Umgebungsbedingungen

max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C:	95 %
max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C:	50 %
Umgebungstemperatur min.:	-25 °C
Umgebungstemperatur max.:	40 °C
Umgebungstemperatur 24h:	35 °C

## Werkstoff

Material Unterteil:	Polypropylen
Material Oberteil:	Polypropylen

## Zertifikate

Prüfzeichen:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
--------------	---

## Zubehör

[34400101 - ZEL 2K-12 - Zugentlastung](#)