

Verbindungsdose

Abox-i 1500-150²/4



Abox-i 1500-150²/4

Verbindungsdose

INDIVIDUALISIERBAR

Artikelnummer: 49048501

Maße: 440 x 320 x 179 mm

Verbindungsdose - Industrie Qualität -, U_i=690V, witterungsbeständig, schlagfest, halogenfrei, plombierbar, Spezial-Schraubklemme für Leitereinführung von oben, je Pol bis 2 x 150² oder 4 x 70², passende Kabeleinführungen siehe Zubehör

grau, 4-polig - 16 bis 150 mm², CU/AL



Produkteigenschaften

elektrische Eigenschaften

Schutzart UL:	k.A.
Bemessungsisolationsspannung AC:	690 V
Polzahl:	4
Schutzart:	IP65
max. Leiterquerschnitt:	150 mm ²
Schutzklasse:	II

Farben

Farbe Unterteil:	grau
Farbe Oberteil:	grau

Abmessungen

Breite:	440 mm
---------	--------

Abmessungen

Länge:	320 mm
Höhe:	179 mm

Materialeigenschaften

für Außeneinsatz geeignet:	ja
Brennbarkeitsklasse nach UL94:	V2
Glühdrahtfestigkeit nach EN 60695-2-11:	960 °C
halogenfrei:	ja
Industriequalität:	ja

mechanische Eigenschaften

Befestigungsart:	Wand-/Deckenmontage
plombierbar:	ja
Drehmoment der Deckelschraube:	1.7 Nm
Schlagfestigkeit:	IK08

Umgebungsbedingungen

max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C:	95 %
max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C:	50 %
Umgebungstemperatur min.:	-35 °C
Umgebungstemperatur max.:	80 °C
Umgebungstemperatur 24h:	60 °C

Werkstoff

Material Unterteil:	Polycarbonat
Material Oberteil:	Polycarbonat, glasfaserverstärkt
Material Dichtung:	Polyurethan
Material Deckelschraube:	Polyamid, glasfaserverstärkt

Zubehör

- [01040101 - GTi 1-g - Leergehäuse](#)
- [07030001 - GAB-ES - Außenbefestigungslasche](#)
- [07220001 - GFL 20 - Flansch](#)
- [07280301 - GFG 3 - Flanschsteg](#)
- [07300301 - GZE 3 - Zugentlastung](#)
- [07303201 - GKE 32 - Kabeleinführung](#)
- [07304301 - GKE 43 - Kabeleinführung](#)
- [07612501 - AKL 125 - Anschlußklemme](#)
- [26202001 - BST M20/sw - Belüftungsstutzen](#)
- [26242001 - BST M20 - Belüftungsstutzen](#)