

Verbindungsdose

Abox m 025 AB-L



Abox m 025 AB-L

Verbindungsdose

INDIVIDUALISIERBAR

Artikelnummer: 80890701

Maße: 82 x 82 x 52 mm

Verbindungsdose nach DIN EN 60670 (VDE 0606),
 Ui=690V, mit Vorprägungen, M20, mit IP54
 Anbaustutzen, mit Verschlussstopfen M20,
 Dichtbereich 8 - 13,5 mm, mit
 Außenbefestigungslaschen Beigefügtes Zubehör: 4
 Anbaustutzen IP54 M20 Dichtbereich 8-13,5 mm, 1
 Verschlussstopfen M20

grau, ohne Klemme



Zum Industrieprodukt:
<https://www.spelsberg.de/p/49990201>

Produkteigenschaften

elektrische Eigenschaften

Schutzart UL:	k.A.
Bemessungsisolationsspannung AC:	690 V
Schutzart:	IP54/IP65
max. Leiterquerschnitt:	2,5 mm ²
Schutzklasse:	II

Farben

Farbe Unterteil:	grau
Farbe Oberteil:	grau

Abmessungen

Breite:	82 mm
Länge:	82 mm

Abmessungen

Höhe:	52 mm
-------	-------

Materialeigenschaften

für Außeneinsatz geeignet:	nein
Brennbarkeitsklasse nach UL94:	HB
Glühdrahtfestigkeit nach EN 60695-2-11:	650 °C
halogenfrei:	ja
Industriequalität:	nein

mechanische Eigenschaften

Befestigungsart:	Wand-/Deckenmontage
plombierbar:	ja
Drehmoment der Deckelschraube:	1 Nm
Schlagfestigkeit:	IK07

Umgebungsbedingungen

max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C:	95 %
max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C:	50 %
Umgebungstemperatur min.:	-25 °C
Umgebungstemperatur max.:	40 °C
Umgebungstemperatur 24h:	35 °C

Werkstoff

Material Unterteil:	Polystyrol
Material Oberteil:	Polystyrol
Material Dichtung:	Thermoplastisches Elastomer
Material Deckelschraube:	Edelstahl V2A

Zertifikate

Prüfzeichen:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
--------------	---

Zubehör

- [20342001 - WST M20 - Würgestopfen](#)
- [21342001 - WNI M20 - Würgenippel](#)
- [22742001 - KVR M20-MGM - Kabelverschraubung](#)
- [22742101 - KVR M20-GDB/MGM - Kabelverschraubung](#)
- [23042001 - AST M20 - Anbaustutzen](#)
- [23142001 - VST M20 - Verschlussstopfen](#)
- [26012001 - DMS M20/w - Doppelmembranstutzen](#)
- [26042001 - DMS M20 - Doppelmembranstutzen](#)
- [26202001 - BST M20/sw - Belüftungsstutzen](#)
- [26242001 - BST M20 - Belüftungsstutzen](#)
- [84000401 - Abox 025/040 KLS-2,5²/4² - Klemmstein](#)
- [89001001 - Abox PST - Plombieret](#)