

Verbindungsdose

Abox 250-L



Abox 250-L

Verbindungsdose

INDIVIDUALISIERBAR

Artikelnummer: 82591001
Maße: 250 x 200 x 115 mm

Verbindungsdose nach DIN EN 60670 (VDE 0606),
Ui=690V, mit IP54 Anbaustutzen, M40, Dichtbereich
17 - 30 mm, mit Verschlussstopfen M40, mit
Plombierset Beigefügtes Zubehör: 4 Anbaustutzen
IP54 M40 Dichtbereich 17 - 30 mm, 1
Verschlussstopfen M40, 1 Plombierset

grau, ohne Klemmen



Zum Industrieprodukt:
<https://www.spelsberg.de/p/49092501>

Produkteigenschaften

elektrische Eigenschaften

Schutzart UL:	k.A.
Bemessungsisolationsspannung AC:	690 V
Schutzart:	IP54/IP65
max. Leiterquerschnitt:	25 mm ²
Schutzklasse:	II

Farben

Farbe Unterteil:	grau
Farbe Oberteil:	grau

Abmessungen

Breite:	250 mm
Länge:	200 mm

Abmessungen

Höhe: 115 mm

Materialeigenschaften

für Außeneinsatz geeignet:	nein
Brennbarkeitsklasse nach UL94:	HB
Glühdrahtfestigkeit nach EN 60695-2-11:	650 °C
halogenfrei:	ja
Industriequalität:	nein

mechanische Eigenschaften

Befestigungsart:	Wand-/Deckenmontage
plombierbar:	ja
Drehmoment der Deckelschraube:	1 Nm
Schlagfestigkeit:	IK07

Umgebungsbedingungen

max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C:	95 %
max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C:	50 %
Umgebungstemperatur min.:	-25 °C
Umgebungstemperatur max.:	40 °C
Umgebungstemperatur 24h:	35 °C

Werkstoff

Material Unterteil:	Polystyrol
Material Oberteil:	Polystyrol
Material Deckelschraube:	Edelstahl V2A

Zertifikate

Prüfzeichen:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
--------------	---

Zubehör

[19202001 - KS M20 - Kombiset](#)

[19202501 - KS M25 - Kombiset](#)

[19202601 - KS M25-gro - Kombiset](#)

[19203201 - KS M32 - Kombiset](#)

[19302501 - KST M25-17 - Kombistutzen](#)

[19302601 - KST M25-33 - Kombistutzen](#)

[19303201 - KST M32 - Kombistutzen](#)

[20342001 - WST M20 - Würgestopfen](#)

[20342501 - WST M25 - Würgestopfen](#)

[20343201 - WST M32 - Würgestopfen](#)

[20344001 - WST M40 - Würgestopfen](#)

[20345001 - WST M50 - Würgestopfen](#)

[21342001 - WNI M20 - Würgenippel](#)

[21342501 - WNI M25 - Würgenippel](#)

[21343201 - WNI M32 - Würgenippel](#)

[21642001 - SNI M20 - Stufennippel](#)

[21642501 - SNI M25 - Stufennippel](#)

[21643201 - SNI M32 - Stufennippel](#)

[21644001 - SNI M40 - Stufennippel](#)

[22742001 - KVR M20-MGM - Kabelverschraubung](#)

[22742101 - KVR M20-GDB/MGM - Kabelverschraubung](#)

[22742501 - KVR M25-MGM - Kabelverschraubung](#)

[22743201 - KVR M32-MGM - Kabelverschraubung](#)

[22744001 - KVR M40-MGM - Kabelverschraubung](#)

[22745001 - KVR M50-MGM - Kabelverschraubung](#)

[23042001 - AST M20 - Anbaustutzen](#)

[23042501 - AST M25 - Anbaustutzen](#)

[23043201 - AST M32 - Anbaustutzen](#)

[23044001 - AST M40 - Anbaustutzen](#)

[23142001 - VST M20 - Verschlussstopfen](#)

[23142501 - VST M25 - Verschlussstopfen](#)

[23143201 - VST M32 - Verschlussstopfen](#)

[23144001 - VST M40 - Verschlussstopfen](#)

[26012001 - DMS M20/w - Doppelmembranstutzen](#)

[26012501 - DMS M25/w - Doppelmembranstutzen](#)

[26042001 - DMS M20 - Doppelmembranstutzen](#)

[26042501 - DMS M25 - Doppelmembranstutzen](#)

[26043201 - DMS M32 - Doppelmembranstutzen](#)

[26043301 - DMS M32/4 - Doppelmembranstutzen](#)

[26044001 - DMS M40 - Doppelmembranstutzen](#)

[26202001 - BST M20/sw - Belüftungsstutzen](#)

[26242001 - BST M20 - Belüftungsstutzen](#)

[28842001 - RST M20 - Rohrstutzen](#)

[28843201 - RST M32 - Rohrstutzen](#)

[84003501 - Abox 250/350 KLS-25²/35² - Klemmstein](#)

[89401601 - NS35-144/2 - Normschiene](#)