

Verbindungsdose

Abox 700-L



Abox 700-L

Verbindungsdose

INDIVIDUALISIERBAR

Artikelnummer: 87091001
Maße: 300 x 450 x 132 mm

Verbindungskasten, $U_i=690V$, mit 3 Würgenippeln und Gegenmutter, IP54, M63, Dichtbereich 24 - 43 mm, serienmäßig plombierbar
Zubehör: 3 Würgenippel mit Gegenmutter IP54 M63
Dichtbereich 24 - 43 mm

grau, ohne Klemmen



Produkteigenschaften

elektrische Eigenschaften

Schutzart UL:	k.A.
Bemessungsisolationsspannung AC:	690 V
Schutzart:	IP54/IP65
max. Leiterquerschnitt:	70 mm ²
Schutzklasse:	II

Farben

Farbe Unterteil:	grau
Farbe Oberteil:	grau

Abmessungen

Breite:	300 mm
Länge:	450 mm

Abmessungen

Höhe:	132 mm
-------	--------

Materialeigenschaften

für Außeneinsatz geeignet:	nein
Brennbarkeitsklasse nach UL94:	HB
Glühdrahtfestigkeit nach EN 60695-2-11:	650 °C
halogenfrei:	ja
Industriequalität:	nein

mechanische Eigenschaften

Befestigungsart:	Wand-/Deckenmontage
plombierbar:	ja
Drehmoment der Deckelschraube:	1 Nm
Schlagfestigkeit:	IK07

Umgebungsbedingungen

max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C:	95 %
max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C:	50 %
Umgebungstemperatur min.:	-25 °C
Umgebungstemperatur max.:	40 °C
Umgebungstemperatur 24h:	35 °C

Werkstoff

Material Unterteil:	Polystyrol
Material Oberteil:	Polystyrol
Material Deckelschraube:	Polyamid, glasfaserverstärkt

Zubehör

[19202001 - KS M20 - Kombiset](#)
[19203201 - KS M32 - Kombiset](#)
[19302501 - KST M25-17 - Kombistutzen](#)
[19302601 - KST M25-33 - Kombistutzen](#)
[19303201 - KST M32 - Kombistutzen](#)
[20342001 - WST M20 - Würgestopfen](#)
[20343201 - WST M32 - Würgestopfen](#)
[20344001 - WST M40 - Würgestopfen](#)
[20345001 - WST M50 - Würgestopfen](#)
[21342001 - WNI M20 - Würgenippel](#)
[21343201 - WNI M32 - Würgenippel](#)
[21642001 - SNI M20 - Stufennippel](#)
[21643201 - SNI M32 - Stufennippel](#)
[21644001 - SNI M40 - Stufennippel](#)
[22742001 - KVR M20-MGM - Kabelverschraubung](#)
[22742101 - KVR M20-GDB/MGM - Kabelverschraubung](#)
[22742501 - KVR M25-MGM - Kabelverschraubung](#)
[22743201 - KVR M32-MGM - Kabelverschraubung](#)
[22744001 - KVR M40-MGM - Kabelverschraubung](#)
[22745001 - KVR M50-MGM - Kabelverschraubung](#)
[23042001 - AST M20 - Anbaustutzen](#)
[23043201 - AST M32 - Anbaustutzen](#)
[23044001 - AST M40 - Anbaustutzen](#)
[23142001 - VST M20 - Verschlussstopfen](#)
[23143201 - VST M32 - Verschlussstopfen](#)
[23144001 - VST M40 - Verschlussstopfen](#)
[26012001 - DMS M20/w - Doppelmembranstutzen](#)
[26012501 - DMS M25/w - Doppelmembranstutzen](#)
[26042001 - DMS M20 - Doppelmembranstutzen](#)
[26042501 - DMS M25 - Doppelmembranstutzen](#)
[26043201 - DMS M32 - Doppelmembranstutzen](#)
[26043301 - DMS M32/4 - Doppelmembranstutzen](#)
[26044001 - DMS M40 - Doppelmembranstutzen](#)

[26202001 - BST M20/sw - Belüftungsstutzen](#)

[26242001 - BST M20 - Belüftungsstutzen](#)

[28842001 - RST M20 - Rohrstutzen](#)

[28843201 - RST M32 - Rohrstutzen](#)

[79500301 - AK MPI 3 - Montageplatte](#)

[79503001 - NS35-216/3 - Normschiene](#)

[84007001 - Abox 700 KLS-70² - Klemmstein](#)