

Leergehäuse

# TK PS 1813-8f-o



## TK PS 1813-8f-o

Leergehäuse

INDIVIDUALISIERBAR

Artikelnummer: 11091501  
Maße: 180 x 130 x 84 mm

Leergehäuse IP 66 Polystyrol

**Kasten und Deckel Polystyrol grau ähnlich RAL 7035, ohne Vorprägungen**



Zum Industrieprodukt:  
<https://www.spelsberg.de/p/12091501>

## Produkteigenschaften

### elektrische Eigenschaften

Schutzart UL:	k.A.
Bemessungsisolationsspannung AC:	690 V
Bemessungsisolationsspannung DC:	1000 V
Schutzart:	IP66
belüftet:	nein
Schutzklasse:	II

### Farben

Farbe Unterteil:	grau
Farbe Oberteil:	grau

### Abmessungen

Breite:	180 mm
---------	--------

## Abmessungen

Länge:	130 mm
Höhe:	84 mm

## Materialeigenschaften

für Außeneinsatz geeignet:	nein
Brennbarkeitsklasse nach UL94:	HB
Glühdrahtfestigkeit nach EN 60695-2-11:	650 °C
halogenfrei:	ja
Industriequalität:	nein

## mechanische Eigenschaften

Befestigungsart:	Wand-/Deckenmontage
plombierbar:	ja
Drehmoment der Deckelschraube:	1.2 Nm
Flanschvariante:	nein
Anreihbar:	ja
Schlagfestigkeit:	IK07

## Umgebungsbedingungen

max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C:	95 %
max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C:	50 %
Umgebungstemperatur min.:	-25 °C
Umgebungstemperatur max.:	40 °C
Umgebungstemperatur 24h:	35 °C

## Werkstoff

Material Unterteil:	Polystyrol
Material Oberteil:	Polystyrol
Material Dichtung:	Polyurethan
Material Deckelschraube:	Polyamid, glasfaserverstärkt

## Zubehör

[19000101 - HBA - Handbetätigungsaufsatz](#)

[19000501 - ASS-gro - Außenscharnier-Set](#)

[19400101 - TK ABL - Außenbefestigungslaschenset](#)

[19501101 - TK MPI-1813 - Montageplatte](#)

[19701101 - TK MPS-1813 - Montageplatte](#)

[19715401 - TS 15-154 - Normschiene](#)

[19814401 - NS 35-144 - Normschiene](#)