

Leergehäuse

TK PS 1813-16-to



TK PS 1813-16-to

Leergehäuse

INDIVIDUALISIERBAR

Artikelnummer: 11201601
Maße: 180 x 130 x 165 mm

Leergehäuse IP 66 Polystyrol

Kasten Polystyrol grau ähnlich RAL 7035, Deckel Polycarbonat transparent, ohne Vorprägungen



Zum Industrieprodukt:
<https://www.spelsberg.de/p/13101601>

Produkteigenschaften

elektrische Eigenschaften

| | |
|----------------------------------|--------|
| Schutzart UL: | k.A. |
| Bemessungsisolationsspannung AC: | 690 V |
| Bemessungsisolationsspannung DC: | 1000 V |
| Schutzart: | IP66 |
| belüftet: | nein |
| Schutzklasse: | II |

Farben

| | |
|------------------|-------------|
| Farbe Unterteil: | grau |
| Farbe Oberteil: | transparent |

Abmessungen

| | |
|---------|--------|
| Breite: | 180 mm |
|---------|--------|

Abmessungen

| | |
|--------|--------|
| Länge: | 130 mm |
| Höhe: | 165 mm |

Materialeigenschaften

| | |
|---|--------|
| für Außeneinsatz geeignet: | nein |
| Brennbarkeitsklasse nach UL94: | HB |
| Glühdrahtfestigkeit nach EN 60695-2-11: | 650 °C |
| halogenfrei: | ja |
| Industriequalität: | nein |

mechanische Eigenschaften

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| Befestigungsart: | Wand-/Deckenmontage |
| plombierbar: | ja |
| Drehmoment der Deckelschraube: | 1.2 Nm |
| Flanschvariante: | nein |
| Anreihbar: | ja |
| Schlagfestigkeit: | IK07 |

Umgebungsbedingungen

| | |
|--------------------------------------|--------|
| max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C: | 95 % |
| max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C: | 50 % |
| Umgebungstemperatur min.: | -25 °C |
| Umgebungstemperatur max.: | 40 °C |
| Umgebungstemperatur 24h: | 35 °C |

Werkstoff

| | |
|--------------------------|------------------------------|
| Material Unterteil: | Polystyrol |
| Material Oberteil: | Polycarbonat |
| Material Dichtung: | Polyurethan |
| Material Deckelschraube: | Polyamid, glasfaserverstärkt |

Zubehör

[19000101 - HBA - Handbetätigungsaufsatz](#)

[19000501 - ASS-gro - Außenscharnier-Set](#)

[19400101 - TK ABL - Außenbefestigungslaschenset](#)

[19501101 - TK MPI-1813 - Montageplatte](#)

[19701101 - TK MPS-1813 - Montageplatte](#)

[19715401 - TS 15-154 - Normschiene](#)

[19814401 - NS 35-144 - Normschiene](#)