

Leergehäuse

# TK PC 55-4-tv



## TK PC 55-4-tv

Leergehäuse

INDIVIDUALISIERBAR

Artikelnummer: 13945501

Maße: 52 x 50 x 35 mm

Leergehäuse IP66 Polycarbonat, mit integrierter Kabelverschraubung (KVR), Dichtbereich 5 - 10 mm

**Kasten glasfaserverstärktes Polycarbonat grau ähnlich RAL 7035, Deckel Polycarbonat transparent, mit integrierter Kabelverschraubung (Dichtbereich 5-10 mm)**



## Produkteigenschaften

### elektrische Eigenschaften

Schutzart UL:	4X, 12/12K
Bemessungsisolationsspannung AC:	690 V
Bemessungsisolationsspannung DC:	1000 V
Schutzart:	IP66
Schutzklasse:	II

### Farben

Farbe Unterteil:	grau
Farbe Oberteil:	transparent

### Abmessungen

Breite:	52 mm
Länge:	50 mm

## Abmessungen

Höhe:	35 mm
Innenhöhe:	24 mm

## Materialeigenschaften

für Außeneinsatz geeignet:	ja
Brennbarkeitsklasse nach UL94:	V2
Glühdrahtfestigkeit nach EN 60695-2-11:	850 °C
halogenfrei:	ja
Industriequalität:	ja

## mechanische Eigenschaften

für Dichtbereich max:	10 mm
Befestigungsart:	Wand-/Deckenmontage
Drehmoment der Deckelschraube:	1.2 Nm
Anreihbar:	ja
für Dichtbereich min:	5 mm
Schlagfestigkeit:	IK08

## Umgebungsbedingungen

max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C:	95 %
max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C:	50 %
Umgebungstemperatur min.:	-35 °C
Umgebungstemperatur max.:	80 °C
Umgebungstemperatur 24h:	60 °C

## Werkstoff

Material Unterteil:	Polycarbonat
Material Oberteil:	Polycarbonat
Material Dichtung:	Polyurethan
Material Deckelschraube:	Edelstahl V2A

## Zertifikate

Prüfzeichen:	DLG bestätigte Ammoniakbeständigkeit nach DLG- Prüfvorschrift
Prüfzeichen:	DNVGL zertifiziert - Klasse: Schiffe & Offshore-Anlagen

## Zubehör

[19400201 - TK ABP-55/75 - Außenbefestigungsplatte](#)

[19411001 - TK MLH-55/75 - Montage-/Leiterplattenhalter](#)

[19505501 - TK MPI-55 - Montageplatte](#)