

Leergehäuse

AL 3616-9



AL 3616-9

Leergehäuse

INDIVIDUALISIERBAR

Artikelnummer: 15001301

Maße: 360 x 160 x 90 mm

Leergehäuse, Aluminium, pulverlackbeschichtet, silbergrau ähnlich RAL 7001



Produkteigenschaften

elektrische Eigenschaften

Schutzart UL:	k.A.
Schutzart:	IP66

Farben

Farbe Oberteil:	grau
-----------------	------

Abmessungen

Breite:	360 mm
Länge:	160 mm
Höhe:	90 mm

Materialeigenschaften

für Außeneinsatz geeignet:	ja
halogenfrei:	ja
Industriequalität:	ja

mechanische Eigenschaften

Befestigungsart:	Wand-/Deckenmontage
Anreihbar:	nein
Schlagfestigkeit:	IK09

Umgebungsbedingungen

max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C:	95 %
max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C:	50 %
Umgebungstemperatur min.:	-35 °C
Umgebungstemperatur max.:	75 °C
Umgebungstemperatur 24h:	60 °C

Werkstoff

Material Unterteil:	Aluminium
Material Oberteil:	Aluminium
Material Dichtung:	Polyurethan

Zubehör

[15400601 - AL ALS-gro - Außenlaschenset](#)

[15421001 - AL ASS - Außenscharnierset](#)

[15501301 - AL MPS-3616 - Montageplatte](#)

[16201301 - AL NS35-345 - Normschiene](#)