

Rohrkrümmer  
**ROK 20**



**ROK 20**

**Rohrkrümmer**

Artikelnummer: 97042501

Rohrkrümmer für 30° Einführung zum Einbau in  
Rohrkapsel

**30° klein für Rohrkapsel 970 518 01, M20**



**Produkteigenschaften**

**elektrische Eigenschaften**

Bemessungsisolationsspannung AC:	400 V
geeignet für:	Betonbau

**Materialeigenschaften**

Glühdrahtfestigkeit nach EN 60695-2-11:	650 °C
halogenfrei:	ja
Industriequalität:	nein

**Umgebungsbedingungen**

max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C:	- %
max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C:	50 %
Umgebungstemperatur min.:	-25 °C
Umgebungstemperatur max.:	40 °C

**Umgebungsbedingungen**

Umgebungstemperatur 24h:	35 °C
--------------------------	-------

**Werkstoff**

Material Unterteil:	Polypropylen
Material Oberteil:	Polypropylen

## Zubehör

[97911501 - DH 55 - Deckenhaken](#)

[97911601 - DH 90 - Deckenhaken](#)

[97911801 - DH 65 - Deckenhaken](#)

[97924001 - NAS-AL - Zubehör IBT](#)

[97924201 - NA-AL - Zubehör IBT](#)

[97924301 - NA-AL/gl - Zubehör IBT](#)