

Rohrkrümmer

# ROK 25



## ROK 25

### Rohrkrümmer

Artikelnummer: 97043001

Rohrkrümmer für 30° Einführung zum Einbau in Rohrkapsel

**30° mittel für Rohrkapsel 970 523 01, M25**



## Produkteigenschaften

### elektrische Eigenschaften

Bemessungsisolationsspannung AC:	400 V
geeignet für:	Betonbau

### Materialeigenschaften

Glühdrahtfestigkeit nach EN 60695-2-11:	650 °C
halogenfrei:	ja
Industriequalität:	nein

### Umgebungsbedingungen

max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C:	- %
max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C:	50 %
Umgebungstemperatur min.:	-25 °C
Umgebungstemperatur max.:	40 °C

## Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur 24h:	35 °C
--------------------------	-------

## Werkstoff

Material Unterteil:	Polypropylen
Material Oberteil:	Polypropylen

## Zubehör

[97911501 - DH 55 - Deckenhaken](#)

[97911601 - DH 90 - Deckenhaken](#)

[97911801 - DH 65 - Deckenhaken](#)

[97924001 - NAS-AL - Zubehör IBT](#)

[97924201 - NA-AL - Zubehör IBT](#)

[97924301 - NA-AL/gl - Zubehör IBT](#)