

Rohrkrümmer

ROK 25



ROK 25

Rohrkrümmer

Artikelnummer: 97043001

Rohrkrümmer für 30° Einführung zum Einbau in Rohrkapsel

30° mittel für Rohrkapsel 970 523 01, M25



Produkteigenschaften

elektrische Eigenschaften

| | |
|----------------------------------|----------|
| Bemessungsisolationsspannung AC: | 400 V |
| geeignet für: | Betonbau |

Materialeigenschaften

| | |
|---|--------|
| Glühdrahtfestigkeit nach EN 60695-2-11: | 650 °C |
| halogenfrei: | ja |
| Industriequalität: | nein |

Umgebungsbedingungen

| | |
|--------------------------------------|--------|
| max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C: | - % |
| max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C: | 50 % |
| Umgebungstemperatur min.: | -25 °C |
| Umgebungstemperatur max.: | 40 °C |

Umgebungsbedingungen

| | |
|--------------------------|-------|
| Umgebungstemperatur 24h: | 35 °C |
|--------------------------|-------|

Werkstoff

| | |
|---------------------|--------------|
| Material Unterteil: | Polypropylen |
| Material Oberteil: | Polypropylen |

Zubehör

[97911501 - DH 55 - Deckenhaken](#)

[97911601 - DH 90 - Deckenhaken](#)

[97911801 - DH 65 - Deckenhaken](#)

[97924001 - NAS-AL - Zubehör IBT](#)

[97924201 - NA-AL - Zubehör IBT](#)

[97924301 - NA-AL/gl - Zubehör IBT](#)