

Rohrkapsel

ROP 32



ROP 32

Rohrkapsel

Artikelnummer: 97053001

Rohrkapsel für Betoneinbau mit Unterteil, zur Aufnahme verschiedener Rohrdurchmesser

Loch-Ø 30 mm, für Rohrtyp M32, Rohr-Aussen-Ø 32 mm, geeignet auch für Gegenschalung



Produkteigenschaften

elektrische Eigenschaften

| | |
|----------------------------------|----------|
| Bemessungsisolationsspannung AC: | 400 V |
| geeignet für: | Betonbau |

Materialeigenschaften

| | |
|---|--------|
| Glühdrahtfestigkeit nach EN 60695-2-11: | 650 °C |
| halogenfrei: | ja |
| Industriequalität: | nein |

mechanische Eigenschaften

| | |
|------------------|--------------------------------------|
| Befestigungsart: | Klebefestigung oder Nagelbefestigung |
|------------------|--------------------------------------|

Umgebungsbedingungen

| | |
|--------------------------------------|-----|
| max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C: | - % |
|--------------------------------------|-----|

Umgebungsbedingungen

| | |
|--------------------------------------|--------|
| max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C: | 50 % |
| Umgebungstemperatur min.: | -25 °C |
| Umgebungstemperatur max.: | 40 °C |
| Umgebungstemperatur 24h: | 35 °C |

Werkstoff

| | |
|---------------------|--------------|
| Material Unterteil: | Polypropylen |
| Material Oberteil: | Polypropylen |

Zubehör

[97050501 - BSK 2 - Blindsockel](#)

[97924001 - NAS-AL - Zubehör IBT](#)

[97924201 - NA-AL - Zubehör IBT](#)

[97924301 - NA-AL/gl - Zubehör IBT](#)