

Rohrkrümmer-Set

ROK 20 S



ROK 20 S

Rohrkrümmer-Set

Artikelnummer: 97072001

Rohrkapsel / Rohrkrümmer für Betoneinbau, 3-teilig, bestehend aus Rohrkapsel mit Unterteil und Rohrkrümmer 30°

für Rohrtyp M20



Produkteigenschaften

elektrische Eigenschaften

Bemessungsisolationsspannung AC:	400 V
geeignet für:	Betonbau

Materialeigenschaften

Glühdrahtfestigkeit nach EN 60695-2-11:	650 °C
halogenfrei:	ja
Industriequalität:	nein

mechanische Eigenschaften

Befestigungsart:	Klebefestigung oder Nagelbefestigung
------------------	--------------------------------------

Umgebungsbedingungen

max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C:	- %
max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C:	50 %
Umgebungstemperatur min.:	-25 °C
Umgebungstemperatur max.:	40 °C
Umgebungstemperatur 24h:	35 °C

Werkstoff

Material Unterteil:	Polypropylen
Material Oberteil:	Polypropylen

Zubehör

[97911501 - DH 55 - Deckenhaken](#)

[97911601 - DH 90 - Deckenhaken](#)

[97911801 - DH 65 - Deckenhaken](#)

[97924001 - NAS-AL - Zubehör IBT](#)

[97924201 - NA-AL - Zubehör IBT](#)

[97924301 - NA-AL/gl - Zubehör IBT](#)