

Reihenklammengehäuse

# ALR 3616-L



## ALR 3616-L

### Reihenklammengehäuse


INDIVIDUALISIERBAR

Artikelnummer: 16091301

Maße: 360 x 160 x 91 mm

Reihenklammengehäuse - Industrie Qualität - Aluminium, pulverlackbeschichtet, silbergrau RAL 7001

ohne Klemmen, mit NS 35



## Produkteigenschaften

### elektrische Eigenschaften

Schutzart UL:	k.A.
Bemessungsisolationsspannung AC:	400 V
Schutzart:	IP66
max. Leiterquerschnitt:	4 mm <sup>2</sup>

### Abmessungen

Breite:	360 mm
Länge:	160 mm
Höhe:	91 mm

### Materialeigenschaften

für Außeneinsatz geeignet:	ja
halogenfrei:	ja

## Materialeigenschaften

Industriequalität:	ja
--------------------	----

### mechanische Eigenschaften

Befestigungsart:	Wand-/Deckenmontage
plombierbar:	ja
Schlagfestigkeit:	IK09

### Umgebungsbedingungen

max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C:	95 %
max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C:	50 %
Umgebungstemperatur min.:	-35 °C
Umgebungstemperatur max.:	75 °C
Umgebungstemperatur 24h:	60 °C

## Werkstoff

Material Unterteil:	Aluminium
Material Oberteil:	Aluminium
Material Dichtung:	Polyurethan

## Zubehör

[15400601 - AL ALS-gro - Außenlaschenset](#)

[15421001 - AL ASS - Außenscharnierset](#)