

Reihenklemmgehäuse

# RK 4/12-12x4<sup>2</sup>



## RK 4/12-12x4<sup>2</sup>

### Reihenklemmgehäuse

INDIVIDUALISIERBAR

Artikelnummer: 61501201

Maße: 130 x 130 x 75 mm

Reihenklemmgehäuse, Polystyrol, grau ähnlich RAL 7035, inkl. 4 Anbaustutzen M20, Dichtbereich 8 - 13,5 mm, IP54, 1 Anbaustutzen M25, Dichtbereich 9 - 18,5 mm, IP54 Beigefügtes Zubehör: 4

Anbaustutzen IP54 M20 Dichtbereich 8 - 13,5 mm, 1 Anbaustutzen IP54 M25 Dichtbereich 9 - 18,5 mm

**bestückt mit 12 Schraubklemmen 4 mm<sup>2</sup>, (Typ Weidmüller WDU 4)**



Zum Industrieprodukt:

<https://www.spelsberg.de/p/63501201>

## Produkteigenschaften

### elektrische Eigenschaften

Schutzart UL:	k.A.
Bemessungsisolationsspannung AC:	400 V
Schutzart:	IP54/IP66
max. Leiterquerschnitt:	4 mm <sup>2</sup>
Schutzklasse:	II

### Abmessungen

Breite:	130 mm
Länge:	130 mm
Höhe:	75 mm

### Materialeigenschaften

für Außeneinsatz geeignet:	nein
----------------------------	------

## Materialeigenschaften

halogenfrei:	ja
Industriequalität:	nein

## mechanische Eigenschaften

Befestigungsart:	Wand-/Deckenmontage
plombierbar:	ja
Schlagfestigkeit:	IK07

## Umgebungsbedingungen

max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C:	95 %
max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C:	50 %
Umgebungstemperatur min.:	-25 °C
Umgebungstemperatur max.:	40 °C
Umgebungstemperatur 24h:	35 °C

## Werkstoff

Material Unterteil:	Polystyrol
Material Oberteil:	Polystyrol
Material Dichtung:	Polyurethan
Material Deckelschraube:	Polyamid, glasfaserverstärkt

## Zubehör

[19000101 - HBA - Handbetätigungsaufsatz](#)

[19000201 - ASS-kl - Außenscharnier-Set](#)

[19202001 - KS M20 - Kombiset](#)

[19202501 - KS M25 - Kombiset](#)

[19202601 - KS M25-gro - Kombiset](#)

[19203201 - KS M32 - Kombiset](#)

[19400101 - TK ABL - Außenbefestigungslaschenset](#)