

Reihenklemmgehäuse

RK 4/50-50x4²



RK 4/50-50x4²

Reihenklemmgehäuse

INDIVIDUALISIERBAR

Artikelnummer: 61505001

Maße: 360 x 254 x 111 mm

Reihenklemmgehäuse, Polystyrol, grau ähnlich RAL 7035, inkl. 18 Anbaustutzen M20, Dichtbereich 8 - 13,5 mm, IP54, 4 Anbaustutzen IP54, M25, Dichtbereich 9 - 18,5 mm, 2 Anbaustutzen M32, Dichtbereich 11 - 23 mm, IP54, 1 Anbaustutzen M40, Dichtbereich 17 - 30 mm, IP54 Beigefügtes Zubehör: 18 Anbaustutzen IP54 M20 Dichtbereich 8 - 13,5 mm, 4 Anbaustutzen IP54 M25 Dichtbereich 9 - 18,5 mm, 2 Anbaustutzen IP54 M32 Dichtbereich 13 - 23 mm, 1 Anbaustutzen IP54 M40 Dichtbereich 17 - 30 mm

bestückt mit 50 Schraubklemmen 4 mm², (Typ Weidmüller WDU 4)



Zum Industrieprodukt:

<https://www.spelsberg.de/p/63505001>

Produkteigenschaften

elektrische Eigenschaften

Schutzart UL:	k.A.
Bemessungsisolationsspannung AC:	400 V
Schutzart:	IP54/IP66
max. Leiterquerschnitt:	4 mm ²
Schutzklasse:	II

Abmessungen

Breite:	360 mm
Länge:	254 mm
Höhe:	111 mm

Materialeigenschaften

für Außeneinsatz geeignet:	nein
halogenfrei:	ja
Industriequalität:	nein

mechanische Eigenschaften

Befestigungsart:	Wand-/Deckenmontage
plombierbar:	ja
Schlagfestigkeit:	IK07

Umgebungsbedingungen

max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C:	95 %
max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C:	50 %
Umgebungstemperatur min.:	-25 °C
Umgebungstemperatur max.:	40 °C
Umgebungstemperatur 24h:	35 °C

Werkstoff

Material Unterteil:	Polystyrol
Material Oberteil:	Polystyrol
Material Dichtung:	Polyurethan
Material Deckelschraube:	Polyamid, glasfaserverstärkt

Zubehör

[19000101 - HBA - Handbetätigungsaufsatz](#)

[19000501 - ASS-gro - Außenscharnier-Set](#)

[19010001 - VSG - Vorhängeschloss-Set](#)

[19202001 - KS M20 - Kombiset](#)

[19202501 - KS M25 - Kombiset](#)

[19202601 - KS M25-gro - Kombiset](#)

[19203201 - KS M32 - Kombiset](#)

[19400101 - TK ABL - Außenbefestigungslaschenset](#)