

## Reihenklemmgehäuse

# RKA 4/136-L



## RKA 4/136-L

### Reihenklemmgehäuse

#### INDIVIDUALISIERBAR

Artikelnummer: 62990401

Maße: 300 x 600 x 132 mm

Reihenklemmgehäuse, Polystyrol, inkl. 10 DMS-Stutzen M20, Dichtbereich 7 - 12 mm, 2 DMS-Stutzen M25, Dichtbereich 9 - 16 mm, 2 DMS-Stutzen M32, Dichtbereich 14 - 21 mm, 1 DMS-Stutzen M40, Dichtbereich 19 - 28 mm, IP66, 2 Würgenippel M50 inkl. Gegenmutter, IP54Beigefühtes Zubehör:10 Doppelmembranstutzen IP66 M20 Dichtbereich 7 - 12 mm, 2 Doppelmembranstutzen IP66 M25 Dichtbereich 9 - 16 mm, 2 Doppelmembranstutzen M32 Dichtbereich 14 - 21 mm, 1 Doppelmembranstutzen IP66 M40 Dichtbereich 19 - 18 mm

ohne Klemmen, mit NS 35



## Produkteigenschaften

### elektrische Eigenschaften

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Schutzart UL:                    | k.A.  |
| Bemessungsisolationsspannung AC: | 400 V |
| Schutzart:                       | IP65  |
| max. Leiterquerschnitt:          | 4 mm² |
| Schutzklasse:                    | II    |

### Abmessungen

|         |        |
|---------|--------|
| Breite: | 300 mm |
| Länge:  | 600 mm |
| Höhe:   | 132 mm |

## Materialeigenschaften

|                            |      |
|----------------------------|------|
| für Außeneinsatz geeignet: | nein |
| halogenfrei:               | ja   |
| Industriequalität:         | nein |

## mechanische Eigenschaften

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Befestigungsart:  | Wand-/Deckenmontage |
| plombierbar:      | ja                  |
| Schlagfestigkeit: | IK07                |

## Umgebungsbedingungen

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C: | 95 %   |
| max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C: | 50 %   |
| Umgebungstemperatur min.:            | -25 °C |
| Umgebungstemperatur max.:            | 40 °C  |
| Umgebungstemperatur 24h:             | 35 °C  |

## Werkstoff

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Material Unterteil:      | Polystyrol                   |
| Material Oberteil:       | Polystyrol                   |
| Material Dichtung:       | Polyurethan                  |
| Material Deckelschraube: | Polyamid, glasfaserverstärkt |

## Zubehör

[19000501 - ASS-gro - Außenscharnier-Set](#)

[19010001 - VSG - Vorhängeschloss-Set](#)

[19202001 - KS M20 - Kombiset](#)

[19202501 - KS M25 - Kombiset](#)

[19202601 - KS M25-gro - Kombiset](#)

[19203201 - KS M32 - Kombiset](#)

[19302501 - KST M25-17 - Kombistutzen](#)

[19302601 - KST M25-33 - Kombistutzen](#)

[19303201 - KST M32 - Kombistutzen](#)

[59110001 - AK KS-IP30 - Kombiset](#)

[79100101 - AK KS-IP65 - Kombiset](#)

[79300401 - AK ABL-ES - Außenbefestigungslaschen](#)