

Reihenklammengehäuse

# RKi 4/34-L

## RKi 4/34-L

### Reihenklammengehäuse

INDIVIDUALISIERBAR

Artikelnummer: 63591701

Maße: 254 x 180 x 90 mm

Reihenklammengehäuse, Polycarbonat, mit Normschiene NS 35, inkl. 8 Anbaustützen M20, Dichtbereich 8 - 13,5 mm, IP54, 2 Anbaustützen M25, Dichtbereich 9 - 18,5 mm, IP54, 1 Anbaustützen M32, Dichtbereich 13 - 23 mm, IP54  
Beigefügtes Zubehör: 8 Anbaustützen IP54 M20 Dichtbereich 8 - 13,5 mm, 2 Anbaustützen IP54 M25 Dichtbereich 9 - 18,5 mm, 1 Anbaustützen IP54 M32 Dichtbereich 13 - 23 mm

ohne Klemmen, mit NS 35



## Produkteigenschaften

### elektrische Eigenschaften

Schutzart UL:	k.A.
Bemessungsisolationsspannung AC:	400 V
Schutzart:	IP54/IP66
max. Leiterquerschnitt:	4 mm <sup>2</sup>
Schutzklasse:	II

### Abmessungen

Breite:	254 mm
Länge:	180 mm
Höhe:	90 mm

### Materialeigenschaften

für Außeneinsatz geeignet:	ja
----------------------------	----

## Materialeigenschaften

halogenfrei:	ja
Industriequalität:	ja

## mechanische Eigenschaften

Befestigungsart:	Wand-/Deckenmontage
plombierbar:	ja
Anreihbar:	ja
Schlagfestigkeit:	IK08

## Umgebungsbedingungen

max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C:	95 %
max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C:	50 %
Umgebungstemperatur min.:	-25 °C
Umgebungstemperatur max.:	40 °C
Umgebungstemperatur 24h:	35 °C

## Werkstoff

Material Unterteil:	Polycarbonat
Material Oberteil:	Polycarbonat
Material Dichtung:	Polyurethan
Material Deckelschraube:	Polyamid, glasfaserverstärkt

## Zubehör

[19000101 - HBA - Handbetätigungsaufsatz](#)

[19000501 - ASS-gro - Außenscharnier-Set](#)

[19010001 - VSG - Vorhängeschloss-Set](#)

[19202001 - KS M20 - Kombiset](#)

[19202501 - KS M25 - Kombiset](#)

[19202601 - KS M25-gro - Kombiset](#)

[19203201 - KS M32 - Kombiset](#)

[19400101 - TK ABL - Außenbefestigungslaschenset](#)