

Geräte-Verbindungsdose

HW 065 H



HW 065 H

Geräte-Verbindungsdose

Artikelnummer: 92026501

Maße: 68 x 68 x 65 mm

Hohlwand-Geräteverbindungsdose, flammwidrig und halogenfrei, mit vergrößertem Anschlussraum, Universaldose für Plattenstärken 1- 40 mm, mit Lochwerkzeug, Geräteschraubenabstand 60 mm, halogenfrei

Bohrloch Ø 68 mm, 65 mm tief, mit angespritzten, patentierten Kombibrücken



Produkteigenschaften

elektrische Eigenschaften

Schutzart UL:	k.A.
Bemessungsisolationsspannung AC:	400 V
Schutzart:	IP30

Abmessungen

Breite:	68 mm
Länge:	68 mm
Höhe:	65 mm
Innenhöhe:	63 mm

Materialeigenschaften

Brennbarkeitsklasse nach UL94:	V2
Glühdrahtfestigkeit nach EN 60695-2-11:	960 °C

Materialeigenschaften

halogenfrei:	ja
Industriequalität:	nein

Umgebungsbedingungen

max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C:	- %
max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C:	50 %
Umgebungstemperatur min.:	-25 °C
Umgebungstemperatur max.:	40 °C
Umgebungstemperatur 24h:	35 °C

Werkstoff

Material Unterteil:	Kunststoff
Material Oberteil:	Polypropylen

Zertifikate

Prüfzeichen: VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE
0606-1/-22))

Zubehör

[97910501 - ES-10 - Einbauschraube](#)

[97910601 - ES-18 - Einbauschraube](#)

[97910701 - ES-25 - Einbauschraube](#)