

Verbindungskasten

VBK



VBK

Verbindungskasten

Artikelnummer: 97069001

Maße: 95 x 90 x 50 mm

Verbindungskasten für Betoneinbau, als Wand-/Deckenübergang im Großtafelbau

als Wand-Abzweigkasten im Ortbeton



Produkteigenschaften

elektrische Eigenschaften

Schutzart UL:	k.A.
Bemessungsisolationsspannung AC:	400 V
Schutzart:	IP30
geeignet für:	Betonbau

Abmessungen

Breite:	95 mm
Länge:	90 mm
Höhe:	50 mm

Materialeigenschaften

Glühdrahtfestigkeit nach EN 60695-2-11:	650 °C
halogenfrei:	ja

Materialeigenschaften

Industriequalität:	nein
--------------------	------

Umgebungsbedingungen

max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C:	- %
max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C:	50 %
Umgebungstemperatur min.:	-25 °C
Umgebungstemperatur max.:	40 °C
Umgebungstemperatur 24h:	35 °C

Werkstoff

Material Unterteil:	Polypropylen
Material Oberteil:	Polypropylen

Zubehör

[19599501 - LFR - Stufenbohrer](#)
[97022001 - RVB 20 - Rohrverbinder](#)
[97022501 - RVB 25 - Rohrverbinder](#)
[97023201 - RVB 32 - Rohrverbinder](#)
[97024001 - RVB 40 - Rohrverbinder](#)
[97810001 - IBT LZA-OE - Stanzzange](#)
[97811801 - IBT LZA-18 - Stanzzange](#)
[97812301 - IBT LZA-23 - Stanzzange](#)
[97881401 - IBT STE-LST/14 - Stanzeinsatz](#)
[97881801 - IBT STE-LST/18 - Stanzeinsatz](#)
[97882301 - IBT STE-LST/23 - Stanzeinsatz](#)
[97883001 - IBT STE-LST/30 - Stanzeinsatz](#)
[97883901 - IBT STE-LST/39 - Stanzeinsatz](#)
[97891401 - IBT STE-LZA/14 - Stanzeinsatz](#)
[97891801 - IBT STE-LZA/18 - Stanzeinsatz](#)
[97892301 - IBT STE-LZA/23 - Stanzeinsatz](#)
[97910001 - VD 75 - Verschlussdeckel](#)
[97915501 - WED - Weitedorn](#)
[97916201 - LST - Handstanzmaschine](#)
[97924001 - NAS-AL - Zubehör IBT](#)
[97924201 - NA-AL - Zubehör IBT](#)
[97924301 - NA-AL/gl - Zubehör IBT](#)