

Gerätedose

U 71 K GRD



U 71 K GRD

Gerätedose

Artikelnummer: 97174501

Maße: 71 x 71 x 50 mm

Gerätedose für Betoneinbau, 2-teilig, 2 Schraubdome mit Schraubabstand 60 mm, kombinierbar im Normabstand 71 mm, vollisolierter Leitungsübergang, geeignet für alle Schalungsarten und Gegenschalung, VDE zertifiziert nach DIN EN 60670 (VDE 0606)

mit glatter Stirnseite für Nagel- und Klebefestigung



Produkteigenschaften

elektrische Eigenschaften

Schutzart UL:	k.A.
Bemessungsisolationsspannung AC:	400 V
Schutzart:	IP30
geeignet für:	Betonbau

Farben

Farbe Oberteil:	sonstige
-----------------	----------

Abmessungen

Breite:	71 mm
Länge:	71 mm
Höhe:	50 mm

Materialeigenschaften

Glühdrahtfestigkeit nach EN 60695-2-11:	650 °C
halogenfrei:	ja
Industriequalität:	nein

mechanische Eigenschaften

Befestigungsart:	Klebefestigung oder Nagelbefestigung
------------------	--------------------------------------

Umgebungsbedingungen

max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C:	- %
max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C:	50 %
Umgebungstemperatur min.:	-25 °C
Umgebungstemperatur max.:	40 °C
Umgebungstemperatur 24h:	35 °C

Werkstoff

Material Unterteil:	Polypropylen
Material Oberteil:	Polypropylen

Zertifikate

Prüfzeichen:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
--------------	---

Zubehör

- [19599501 - LFR - Stufenbohrer](#)
- [92510101 - HW VD-60 - Verschlussdeckel](#)
- [97022001 - RVB 20 - Rohrverbinder](#)
- [97022501 - RVB 25 - Rohrverbinder](#)
- [97023201 - RVB 32 - Rohrverbinder](#)
- [97024001 - RVB 40 - Rohrverbinder](#)
- [97174801 - U 71 KP-M5 - Kuppel](#)
- [97810001 - IBT LZA-OE - Stanzzange](#)
- [97811801 - IBT LZA-18 - Stanzzange](#)
- [97812301 - IBT LZA-23 - Stanzzange](#)
- [97881401 - IBT STE-LST/14 - Stanzeinsatz](#)
- [97881801 - IBT STE-LST/18 - Stanzeinsatz](#)
- [97882301 - IBT STE-LST/23 - Stanzeinsatz](#)
- [97883001 - IBT STE-LST/30 - Stanzeinsatz](#)
- [97883901 - IBT STE-LST/39 - Stanzeinsatz](#)
- [97891401 - IBT STE-LZA/14 - Stanzeinsatz](#)
- [97891801 - IBT STE-LZA/18 - Stanzeinsatz](#)
- [97892301 - IBT STE-LZA/23 - Stanzeinsatz](#)
- [97910001 - VD 75 - Verschlussdeckel](#)
- [97910201 - U 71 VDF - Verschlussdeckel](#)
- [97910401 - U 71 VDS - Verschlussdeckel](#)
- [97910501 - ES-10 - Einbauschraube](#)
- [97910601 - ES-18 - Einbauschraube](#)
- [97910701 - ES-25 - Einbauschraube](#)
- [97911001 - GWB - Gewindeboden](#)
- [97915501 - WED - Weitedorn](#)
- [97916201 - LST - Handstanzmaschine](#)
- [97920501 - IBT ST - Stopfen](#)
- [97921001 - VBN - Verbundnippel](#)
- [97921201 - VB 71 - Zubehör IBT](#)
- [97921301 - VB 80/85 - Zubehör IBT](#)
- [97921401 - VB 90 - Zubehör IBT](#)
- [97921501 - VB 105 - Zubehör IBT](#)

[97924001 - NAS-AL - Zubehör IBT](#)

[97924201 - NA-AL - Zubehör IBT](#)

[97924301 - NA-AL/gl - Zubehör IBT](#)

[97924801 - KR - Zubehör IBT](#)

[97953001 - U 71 BSK-NA - Blindsockel](#)

[97953002 - U 71 BSK-2 - Blindsockel](#)

[97953601 - STH-ELP - Einlegepatrone](#)

[97953801 - U 71 BSK-K - Blindsockel](#)

[97953901 - U 71 BSK - Blindsockel](#)

[97957001 - STH 70 - Stützholm](#)

[97959001 - STH 90 - Stützholm](#)

[97960001 - STH 100 - Stützholm](#)

[97961001 - STH 110 - Stützholm](#)

[97963001 - STH 130 - Stützholm](#)

[97964001 - STH 140 - Stützholm](#)

[97965001 - STH 150 - Stützholm](#)

[97967001 - STH 170 - Stützholm](#)

[97969001 - STH 190 - Stützholm](#)

[97973001 - STH 230 - Stützholm](#)

[97974001 - STH 240 - Stützholm](#)

[97979001 - STH 290 - Stützholm](#)