

Gerätedose

# U 71 Perilex



## U 71 Perilex

**Gerätedose**

Artikelnummer: 97305001

Maße: 71 x 71 x 50 mm

Perilex® Gerätedose für Betoneinbau, 2-teilig, Schraubabstand 67 mm, für Perilex®-Einsätze 16 A, FR-UP-Geräte, CEE-Steckdosen 5-polig 16 A

**geeignet für alle Schalungsarten und Gegenschalung, für Nagel- und Magnetbefestigung**



## Produkteigenschaften

### elektrische Eigenschaften

Schutzart UL:	k.A.
Bemessungsisolationsspannung AC:	400 V
Schutzart:	IP30
geeignet für:	Betonbau

### Farben

Farbe Oberteil:	sonstige
-----------------	----------

### Abmessungen

Breite:	71 mm
Länge:	71 mm
Höhe:	50 mm

## Materialeigenschaften

Glühdrahtfestigkeit nach EN 60695-2-11:	650 °C
halogenfrei:	ja
Industriequalität:	nein

## mechanische Eigenschaften

Befestigungsart:	Magnet- oder Nagelbefestigung
------------------	-------------------------------

## Umgebungsbedingungen

max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C:	- %
max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C:	50 %
Umgebungstemperatur min.:	-25 °C
Umgebungstemperatur max.:	40 °C
Umgebungstemperatur 24h:	35 °C

## Werkstoff

---

Material Unterteil:	Polypropylen
Material Oberteil:	Polypropylen

---

## Zubehör

- [19599501 - LFR - Stufenbohrer](#)
- [97022001 - RVB 20 - Rohrverbinder](#)
- [97022501 - RVB 25 - Rohrverbinder](#)
- [97023201 - RVB 32 - Rohrverbinder](#)
- [97024001 - RVB 40 - Rohrverbinder](#)
- [97810001 - IBT LZA-OE - Stanzzange](#)
- [97811801 - IBT LZA-18 - Stanzzange](#)
- [97812301 - IBT LZA-23 - Stanzzange](#)
- [97881401 - IBT STE-LST/14 - Stanzeinsatz](#)
- [97881801 - IBT STE-LST/18 - Stanzeinsatz](#)
- [97882301 - IBT STE-LST/23 - Stanzeinsatz](#)
- [97883001 - IBT STE-LST/30 - Stanzeinsatz](#)
- [97883901 - IBT STE-LST/39 - Stanzeinsatz](#)
- [97891401 - IBT STE-LZA/14 - Stanzeinsatz](#)
- [97891801 - IBT STE-LZA/18 - Stanzeinsatz](#)
- [97892301 - IBT STE-LZA/23 - Stanzeinsatz](#)
- [97910001 - VD 75 - Verschlussdeckel](#)
- [97910501 - ES-10 - Einbauschraube](#)
- [97910601 - ES-18 - Einbauschraube](#)
- [97910701 - ES-25 - Einbauschraube](#)
- [97915501 - WED - Weitedorn](#)
- [97916201 - LST - Handstanzmaschine](#)
- [97953601 - STH-ELP - Einlegepatrone](#)
- [97957001 - STH 70 - Stützholm](#)
- [97959001 - STH 90 - Stützholm](#)
- [97960001 - STH 100 - Stützholm](#)
- [97961001 - STH 110 - Stützholm](#)
- [97963001 - STH 130 - Stützholm](#)
- [97964001 - STH 140 - Stützholm](#)
- [97965001 - STH 150 - Stützholm](#)
- [97967001 - STH 170 - Stützholm](#)
- [97969001 - STH 190 - Stützholm](#)
- [97973001 - STH 230 - Stützholm](#)

[97974001 - STH 240 - Stützholm](#)

[97979001 - STH 290 - Stützholm](#)