

Einbaukasten

K15 EK



K15 EK

Einbaukasten

Artikelnummer: 97700201

Maße: 116 x 111 x 61 mm

Einbaukasten für Betoneinbau, geeignet als Verbindungskasten mit großem Klemmenraum, Schraubabstand 2 x 83,5 (3 9/32 inch.) und 1 x 100 mm, entspricht AFI-Standard, zum Geräteeinbau „American Standard“, nach NEMA Publ. NO.OS 1, entspricht der »„4“ square box« für 2 Geräte, kombinierbar

geeignet für alle Schalungsarten und Gegenschalung, für Nagel- und Magnetbefestigung



Produkteigenschaften

elektrische Eigenschaften

Schutzart UL:	k.A.
Bemessungsisolationsspannung AC:	400 V
Schutzart:	IP30
geeignet für:	Betonbau

Farben

Farbe Oberteil:	sonstige
-----------------	----------

Abmessungen

Breite:	116 mm
Länge:	111 mm
Höhe:	61 mm

Materialeigenschaften

Glühdrahtfestigkeit nach EN 60695-2-11:	650 °C
halogenfrei:	ja
Industriequalität:	nein

mechanische Eigenschaften

Befestigungsart:	Magnet- oder Nagelbefestigung
------------------	-------------------------------

Umgebungsbedingungen

max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C:	- %
max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C:	50 %
Umgebungstemperatur min.:	-25 °C
Umgebungstemperatur max.:	40 °C
Umgebungstemperatur 24h:	35 °C

Werkstoff

Material Unterteil:	Polypropylen
Material Oberteil:	Polypropylen

Zubehör

- [19599501 - LFR - Stufenbohrer](#)
- [46050601 - WK 060 KLS-6² - Klemmstein](#)
- [46051001 - WK 100 KLS-10² - Klemmstein](#)
- [84000401 - Abox 025/040 KLS-2,5²/4² - Klemmstein](#)
- [97022001 - RVB 20 - Rohrverbinder](#)
- [97022501 - RVB 25 - Rohrverbinder](#)
- [97023201 - RVB 32 - Rohrverbinder](#)
- [97024001 - RVB 40 - Rohrverbinder](#)
- [97710001 - K0 VD - Verschlussdeckel](#)
- [97710501 - K15 VD - Verschlussdeckel](#)
- [97810001 - IBT LZA-OE - Stanzzange](#)
- [97811801 - IBT LZA-18 - Stanzzange](#)
- [97812301 - IBT LZA-23 - Stanzzange](#)
- [97881401 - IBT STE-LST/14 - Stanzeinsatz](#)
- [97881801 - IBT STE-LST/18 - Stanzeinsatz](#)
- [97882301 - IBT STE-LST/23 - Stanzeinsatz](#)
- [97883001 - IBT STE-LST/30 - Stanzeinsatz](#)
- [97883901 - IBT STE-LST/39 - Stanzeinsatz](#)
- [97891401 - IBT STE-LZA/14 - Stanzeinsatz](#)
- [97891801 - IBT STE-LZA/18 - Stanzeinsatz](#)
- [97892301 - IBT STE-LZA/23 - Stanzeinsatz](#)
- [97915501 - WED - Weitedorn](#)
- [97916201 - LST - Handstanzmaschine](#)
- [97924001 - NAS-AL - Zubehör IBT](#)
- [97924201 - NA-AL - Zubehör IBT](#)
- [97924301 - NA-AL/gl - Zubehör IBT](#)
- [97925001 - HFL - Zubehör IBT](#)
- [97929901 - HM-UNI - Zubehör IBT](#)
- [97953201 - K0 K15 BL - Blindleiste](#)
- [97953601 - STH-ELP - Einlegepatrone](#)
- [97957001 - STH 70 - Stützholm](#)
- [97959001 - STH 90 - Stützholm](#)
- [97960001 - STH 100 - Stützholm](#)

[97961001 - STH 110 - Stützholm](#)

[97963001 - STH 130 - Stützholm](#)

[97964001 - STH 140 - Stützholm](#)

[97965001 - STH 150 - Stützholm](#)

[97967001 - STH 170 - Stützholm](#)

[97969001 - STH 190 - Stützholm](#)

[97973001 - STH 230 - Stützholm](#)

[97974001 - STH 240 - Stützholm](#)

[97979001 - STH 290 - Stützholm](#)