

Geräte-Verbindungsdose

P 71 GVD-O 2xM25



P 71 GVD-O 2xM25

Geräte-Verbindungsdose

Artikelnummer: 98496601

Maße: 71 x 71 x 67,5 mm

Geräteverbindungsdose für die liegende Werksfertigung, 1-teilig, Durchmesser 60 mm Ø, mit vergrößertem Anschlussraum, 4 Schraubdomes mit Schraubabstand 60 mm, kombinierbar, mit Krallenbefestigung, kombinierbar im Normabstand 71 mm, geeignet auch für Gegenschalung, VDE zertifiziert nach DIN EN 60670 (VDE 0606)

offenes Frontteil für Spezial-Haftmagnet



Produkteigenschaften

elektrische Eigenschaften

| | |
|----------------------------------|----------|
| Schutzart UL: | k.A. |
| Bemessungsisolationsspannung AC: | 400 V |
| Schutzart: | IP30 |
| geeignet für: | Betonbau |

Farben

| | |
|------------------|------|
| Farbe Unterteil: | grün |
| Farbe Oberteil: | grün |

Abmessungen

| | |
|---------|---------|
| Breite: | 71 mm |
| Länge: | 71 mm |
| Höhe: | 67.5 mm |

Abmessungen

| | |
|--------------|-------|
| Durchmesser: | 60 mm |
|--------------|-------|

Materialeigenschaften

| | |
|---|--------|
| Brennbarkeitsklasse nach UL94: | HB |
| Glühdrahtfestigkeit nach EN 60695-2-11: | 650 °C |
| halogenfrei: | ja |
| Industriequalität: | nein |

mechanische Eigenschaften

| | |
|------------------|-------------------|
| Befestigungsart: | Magnetbefestigung |
|------------------|-------------------|

Zertifikate

| | |
|--------------|---|
| Prüfzeichen: | VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)) |
|--------------|---|

Zubehör

[98401601 - RA 16 - Rohradapter](#)

[98402001 - RA 20 - Rohradapter](#)

[98402501 - RA 25 - Rohradapter](#)