

NH-Reiterlasttrennergehäuse  
**GST 4045-630**



**GST 4045-630**

**NH-Reiterlasttrennergehäuse**

**INDIVIDUALISIERBAR**

Artikelnummer: 04604586  
 Maße: 640 x 320 x 179 mm

NH-Reiter-Sicherungs-Lasttrennschaltergehäuse - Industrie Qualität -, 4 x NH 00-Reiter-Sicherungs-Lasttrennschalter, Schellenanschluss 1,5 - 50 mm<sup>2</sup>, Abgang universal, auf Sammelschiene 5-polig, N-Klemmen 4 - 35 mm<sup>2</sup>, PE-Klemmen 4 - 35 mm<sup>2</sup>, 4 x Gehäuseverbinder (GGV)

**auf Sammelschienensystem 630 A, mit transparentem Deckel**



**Produkteigenschaften**

**elektrische Eigenschaften**

Schutzart UL:	3R
Bemessungsbetriebsspannung AC:	690 V
Schutzart:	IP65
Schutzklasse:	II
Bemessungsstrom:	630 Ampere

**Abmessungen**

Breite:	640 mm
Länge:	320 mm
Höhe:	179 mm

**Materialeigenschaften**

für Außeneinsatz geeignet:	ja
Brennbarkeitsklasse nach UL94:	V2

**Materialeigenschaften**

Glühdrahtfestigkeit nach EN 60695-2-11:	750 °C
halogenfrei:	ja
Industriequalität:	ja

**mechanische Eigenschaften**

Drehmoment der Deckelschraube:	2.5 Nm
Anreihbar:	ja
Schlagfestigkeit:	IK08

**Umgebungsbedingungen**

max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C:	95 %
max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C:	50 %
Umgebungstemperatur min.:	-25 °C
Umgebungstemperatur max.:	40 °C
Umgebungstemperatur 24h:	35 °C

## Werkstoff

Material Unterteil:	Polycarbonat
Material Oberteil:	Polycarbonat, glasfaserverstärkt
Material Dichtung:	Polyurethan
Material Deckelschraube:	Polyamid, glasfaserverstärkt

## Zubehör

[07251401 - GFS 14-m - Flanschset](#)

[07505601 - GSV 56 - Sammelschienenverbinder](#)

[07673001 - KPK NH00 - Prismenklemme](#)