

## Reiterlasttrennergehäuse

# AKi-ST 43



## AKi-ST 43

### Reiterlasttrennergehäuse

Artikelnummer: 76643501

Maße: 600 x 300 x 210 mm

NH-Reiter-Sicherungs-Lasttrennschaltergehäuse - Industrie Qualität -, 3 x NH 00-Reiter-Sicherungs-Lasttrennschalter, Bemessungsstrom 100 A, Schellenanschluss 1,5 - 70 mm<sup>2</sup>, Abgang universal, auf Sammelschiene 5-polig, mit 5 Sammelschienenklemmen 16 - 70 mm<sup>2</sup>, N-Klemmen 4 - 35 mm<sup>2</sup>, PE-Klemmen 4 - 35 mm<sup>2</sup>, mit Isolierstopfen

**auf Sammelschienensystem 250 A, mit transparentem Deckel**



## Produkteigenschaften

### elektrische Eigenschaften

Bemessungsbetriebsspannung AC:	690 V
Schutzart:	IP54/IP66
Schutzklasse:	II
Bemessungsstrom:	100 Ampere

### Abmessungen

Breite:	600 mm
Länge:	300 mm
Höhe:	210 mm

### Materialeigenschaften

für Außeneinsatz geeignet:	ja
Glühdrahtfestigkeit nach EN 60695-2-11:	750 °C
halogenfrei:	ja

## Materialeigenschaften

Industriequalität: ja

### mechanische Eigenschaften

Schlagfestigkeit: IK08

## Umgebungsbedingungen

max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C:	95 %
max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C:	50 %
Umgebungstemperatur min.:	-25 °C
Umgebungstemperatur max.:	40 °C
Umgebungstemperatur 24h:	60 °C

## Werkstoff

Material Unterteil: Polycarbonat