

Kombi-Reitergehäuse

# AKi-SK 451



## AKi-SK 451

### Kombi-Reitergehäuse

Artikelnummer: 76700101  
Maße: 600 x 300 x 210 mm

Kombi-Reitergehäuse - Industrie Qualität -, 1 x NH 00-Reiter-Sicherungs-Lasttrennschalter, Bemessungsstrom 100 A, Schellenanschluss 1,5 - 70 mm<sup>2</sup>, Abgang universal, 5 x 3-polige D02-Reiter-Sicherungssockel, E 18-Gewinde, Bemessungsstrom 63 A, Schraubanschluss 1,5 - 25 mm<sup>2</sup>, auf Sammelschiene 5-polig, mit 5 Sammelschienenklemmen 16 - 70 mm<sup>2</sup>, N-Klemme 4 - 35 mm<sup>2</sup>, PE-Klemme 4 - 35 mm<sup>2</sup>, N-Klemmen 1,5 - 16 mm<sup>2</sup>, PE-Klemmen 1,5 - 16 mm<sup>2</sup>

**auf Sammelschienenystem 250 A, mit transparentem Deckel**



## Produkteigenschaften

### elektrische Eigenschaften

Bemessungsbetriebsspannung AC:	400 V
Schutzart:	IP54/IP65
Schutzklasse:	II
Bemessungsstrom:	100 Ampere

### Abmessungen

Breite:	600 mm
Länge:	300 mm
Höhe:	210 mm

### Materialeigenschaften

für Außeneinsatz geeignet:	ja
Glühdrahtfestigkeit nach EN 60695-2-11:	750 °C
halogenfrei:	ja

## Materialeigenschaften

Industriequalität:	ja
--------------------	----

## mechanische Eigenschaften

Schlagfestigkeit:	IK08
-------------------	------

## Umgebungsbedingungen

max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C:	95 %
max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C:	50 %
Umgebungstemperatur min.:	-25 °C
Umgebungstemperatur max.:	40 °C
Umgebungstemperatur 24h:	35 °C

## Werkstoff

Material Unterteil:	Polycarbonat
Material Oberteil:	Polycarbonat
Material Dichtung:	Polyurethan
Material Deckelschraube:	Polyamid, glasfaserverstärkt