

NH-Lasttrenngehäuse

AKi-T 201



AKi-T 201

NH-Lasttrenngehäuse

Artikelnummer: 78620101
Maße: 300 x 300 x 132 mm

NH-Sicherungs-Lasttrennschaltergehäuse - Industrie Qualität -, IP65 (bei Verwendung entsprechender Kabeleinführungen), 1 x NH 00-Sicherungs-Lasttrennschalter, montiert auf Montageplatte, Bemessungsstrom 125 A, Schellenanschluss 1,5 - 70 mm², N-Klemme 2 x 50 mm², mit IP54 Anbaustutzen, mit Isolierstopfen

mit transparentem Deckel



Produkteigenschaften

elektrische Eigenschaften

Schutzart UL:	k.A.
Bemessungsbetriebsspannung AC:	690 V
Schutzart:	IP54/IP65
Schutzklasse:	II
Bemessungsstrom:	125 Ampere

Abmessungen

Breite:	300 mm
Länge:	300 mm
Höhe:	132 mm

Materialeigenschaften

für Außeneinsatz geeignet:	ja
----------------------------	----

Materialeigenschaften

Glühdrahtfestigkeit nach EN 60695-2-11:	750 °C
halogenfrei:	ja
Industriequalität:	ja

mechanische Eigenschaften

Schlagfestigkeit:	IK08
-------------------	------

Umgebungsbedingungen

max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C:	95 %
max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C:	50 %
Umgebungstemperatur min.:	-25 °C
Umgebungstemperatur max.:	40 °C
Umgebungstemperatur 24h:	35 °C

Werkstoff

Material Unterteil:	Polycarbonat
Material Oberteil:	Polycarbonat
Material Dichtung:	Polyurethan
Material Deckelschraube:	Polyamid, glasfaserverstärkt