

Lasttrennschaltergehäuse

AKi-TE 106



AKi-TE 106

Lasttrennschaltergehäuse

Artikelnummer: 78910601

Maße: 150 x 300 x 132 mm

Lasttrennschaltergehäuse - Industrie Qualität - mit externer Betätigung, abschließbar, IP65 (bei Verwendung entsprechender Kabeleinführungen), 1 x Lasttrennschalter 63A, 3-polig schaltend, Käftigklemme 2,5 - 35 mm², PE/N-Klemme 16 mm², mit IP54 Anbaustutzen, mit Isolierstopfen

mit transparentem Deckel



Produkteigenschaften

elektrische Eigenschaften

Schutzart UL:	k.A.
Bemessungsbetriebsspannung AC:	690 V
Schutzart:	IP54/IP65
Schutzklasse:	II
Bemessungsstrom:	63 Ampere

Abmessungen

Breite:	150 mm
Länge:	300 mm
Höhe:	132 mm

Materialeigenschaften

für Außeneinsatz geeignet:	ja
----------------------------	----

Materialeigenschaften

Glühdrahtfestigkeit nach EN 60695-2-11:	750 °C
halogenfrei:	ja
Industriequalität:	ja

mechanische Eigenschaften

Schlagfestigkeit:	IK08
-------------------	------

Umgebungsbedingungen

max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C:	95 %
max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C:	50 %
Umgebungstemperatur min.:	-25 °C
Umgebungstemperatur max.:	40 °C
Umgebungstemperatur 24h:	35 °C



Werkstoff

Material Unterteil:

Polycarbonat
