

Lasttrennschaltergehäuse
AKi-TE 425



AKi-TE 425

Lasttrennschaltergehäuse

Artikelnummer: 78942501
 Maße: 300 x 600 x 210 mm

Lasttrennschaltergehäuse - Industrie Qualität - mit externer Betätigung, abschließbar, 1 x Lasttrennschalter 250A, 3-polig schaltend, Schraubanschluss M10, PE/N-Klemme M10, mit Isolierstopfen

mit transparentem Deckel



Produkteigenschaften

elektrische Eigenschaften

Schutzart UL:	k.A.
Bemessungsbetriebsspannung AC:	690 V
Schutzart:	IP54/IP65
Schutzklasse:	II
Bemessungsstrom:	250 Ampere

Abmessungen

Breite:	300 mm
Länge:	600 mm
Höhe:	210 mm

Materialeigenschaften

für Außeneinsatz geeignet:	ja
----------------------------	----

Materialeigenschaften

Glühdrahtfestigkeit nach EN 60695-2-11:	750 °C
halogenfrei:	ja
Industriequalität:	ja

mechanische Eigenschaften

Schlagfestigkeit:	IK08
-------------------	------

Umgebungsbedingungen

max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C:	95 %
max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C:	50 %
Umgebungstemperatur min.:	-25 °C
Umgebungstemperatur max.:	40 °C
Umgebungstemperatur 24h:	35 °C

Werkstoff

Material Unterteil:

Polycarbonat
