

Würgestopfen

WST M20/sw



WST M20/sw

Würgestopfen

Artikelnummer: 20302001

Würgestopfen M_ x 1,5 mm mit geschlossener Dichtungsmembran, Polyethylen

IP54

Produkteigenschaften

elektrische Eigenschaften

| | |
|------------|------|
| Schutzart: | IP54 |
|------------|------|

Materialeigenschaften

| | |
|----------------------------|------|
| für Außeneinsatz geeignet: | nein |
|----------------------------|------|

| | |
|--------------------|------|
| Industriequalität: | nein |
|--------------------|------|

mechanische Eigenschaften

| | |
|----------------------|------|
| für Wandstärken max: | 9 mm |
|----------------------|------|

| | |
|-----------------------|---------|
| für Dichtbereich max: | 13.5 mm |
|-----------------------|---------|

| | |
|----------------------|------|
| für Wandstärken min: | 1 mm |
|----------------------|------|

| | |
|-----------------------|------|
| für Dichtbereich min: | 8 mm |
|-----------------------|------|