

Anbaustutzen

## AST M16



### AST M16

#### Anbaustutzen

Artikelnummer: 23041601

Anbaustutzen IP54 mit offener Dichtungsmembran,  
keine Gegenmuttern notwendig

IP54

## Produkteigenschaften

### elektrische Eigenschaften

Schutzart: IP54

### Farben

Farbe Zubehör: lichtgrau

### Materialeigenschaften

für Außeneinsatz geeignet: nein

Brennbarkeitsklasse nach UL94: HB

Glühdrahtfestigkeit nach EN 60695-2-11: 650 °C

Industriequalität: nein

### mechanische Eigenschaften

für Dichtbereich max: 10 mm

### mechanische Eigenschaften

für Dichtbereich min: 6 mm