

Anbaustutzen

AST M20



AST M20

Anbaustutzen

Artikelnummer: 23042001

Anbaustutzen IP54 mit offener Dichtungsmembran,
keine Gegenmuttern notwendig

IP54

Produkteigenschaften

elektrische Eigenschaften

Schutzart: IP54

Farben

Farbe Zubehör: lichtgrau

Materialeigenschaften

für Außeneinsatz geeignet: nein
Brennbarkeitsklasse nach UL94: HB
Glühdrahtfestigkeit nach EN 60695-2-11: 650 °C
Industriequalität: nein

mechanische Eigenschaften

für Dichtbereich max: 13.5 mm

mechanische Eigenschaften

für Dichtbereich min: 8 mm