

Anbaustutzen

AST M25



AST M25

Anbaustutzen

Artikelnummer: 23042501

Anbaustutzen IP54 mit offener Dichtungsmembran, keine Gegenmuttern notwendig

IP54

Produkteigenschaften

elektrische Eigenschaften

Schutzart:	IP54
------------	------

Farben

Farbe Zubehör:	lichtgrau
----------------	-----------

Materialeigenschaften

für Außeneinsatz geeignet:	nein
Brennbarkeitsklasse nach UL94:	HB
Glühdrahtfestigkeit nach EN 60695-2-11:	650 °C
Industriequalität:	nein

mechanische Eigenschaften

für Dichtbereich max:	18.5 mm
-----------------------	---------

mechanische Eigenschaften

für Dichtbereich min:	9 mm
-----------------------	------