

Anbaustutzen

**AST M32**



**AST M32**

**Anbaustutzen**

Artikelnummer: 23043201

Anbaustutzen IP54 mit offener Dichtungsmembran, keine Gegenmuttern notwendig

IP54

**Produkteigenschaften**

**elektrische Eigenschaften**

Schutzart:	IP54
------------	------

**Farben**

Farbe Zubehör:	lichtgrau
----------------	-----------

**Materialeigenschaften**

für Außeneinsatz geeignet:	nein
Brennbarkeitsklasse nach UL94:	HB
Glühdrahtfestigkeit nach EN 60695-2-11:	650 °C
Industriequalität:	nein

**mechanische Eigenschaften**

für Dichtbereich max:	23 mm
-----------------------	-------

**mechanische Eigenschaften**

für Dichtbereich min:	13 mm
-----------------------	-------