

Doppelmembranstutzen

DMS M20/sw



DMS M20/sw

Doppelmembranstutzen

Artikelnummer: 26002001

Doppelmembranstutzen mit zwei Dichtungsmembranen, geschlossen, thermoplastisches Elastomer (TPE), schwarz, für Wandstärken 1,5 - 4,5 mm,

IP66

Produkteigenschaften

elektrische Eigenschaften

Schutzart:	IP66
------------	------

Farben

Farbe Zubehör:	lichtgrau
----------------	-----------

Materialeigenschaften

für Außeneinsatz geeignet:	nein
Industriequalität:	nein

mechanische Eigenschaften

für Dichtbereich max:	12 mm
für Dichtbereich min:	7 mm