

Doppelmembranstutzen

DMS M32/sw



DMS M32/sw

Doppelmembranstutzen

Artikelnummer: 26003201

Doppelmembranstutzen mit zwei Dichtungsmembranen, geschlossen, thermoplastisches Elastomer (TPE), schwarz, für Wandstärken 1,5 - 4,5 mm,

IP66

Produkteigenschaften

elektrische Eigenschaften

| | |
|------------|------|
| Schutzart: | IP66 |
|------------|------|

Farben

| | |
|----------------|-----------|
| Farbe Zubehör: | lichtgrau |
|----------------|-----------|

Materialeigenschaften

| | |
|----------------------------|------|
| für Außeneinsatz geeignet: | nein |
| Industriequalität: | nein |

mechanische Eigenschaften

| | |
|-----------------------|-------|
| für Dichtbereich max: | 21 mm |
| für Dichtbereich min: | 14 mm |