

Doppelmembranstutzen

DMS M16



DMS M16

Doppelmembranstutzen

Artikelnummer: 26041601

Doppelmembranstutzen, IP66, mit zwei Dichtungsmembranen, geschlossen, thermoplastisches Elastomer (TPE), grau, für Wandstärken 1,5 - 4,5 mm

IP66

Produkteigenschaften

elektrische Eigenschaften

Schutzart:	IP66
------------	------

Farben

Farbe Zubehör:	lichtgrau
----------------	-----------

Materialeigenschaften

für Außeneinsatz geeignet:	nein
Brennbarkeitsklasse nach UL94:	HB
Glühdrahtfestigkeit nach EN 60695-2-11:	750 °C
Industriequalität:	nein

mechanische Eigenschaften

für Dichtbereich max:	9 mm
für Dichtbereich min:	5 mm

mechanische Eigenschaften

Art des Zubehörs:	sonstige
-------------------	----------