

Doppelmembranstutzen

# DMS M20



## DMS M20

### Doppelmembranstutzen

Artikelnummer: 26042001

Doppelmembranstutzen, IP66, mit zwei Dichtungsmembranen, geschlossen, thermoplastisches Elastomer (TPE), grau, für Wandstärken 1,5 - 4,5 mm

IP66

## Produkteigenschaften

### elektrische Eigenschaften

Schutzart:	IP66
------------	------

### Farben

Farbe Zubehör:	lichtgrau
----------------	-----------

### Materialeigenschaften

für Außeneinsatz geeignet:	nein
Brennbarkeitsklasse nach UL94:	HB
Glühdrahtfestigkeit nach EN 60695-2-11:	750 °C
Industriequalität:	nein

### mechanische Eigenschaften

für Dichtbereich max:	12 mm
für Dichtbereich min:	7 mm

## mechanische Eigenschaften

Art des Zubehörs:	sonstige
-------------------	----------