

Doppelmembranstutzen

DMS M32



DMS M32

Doppelmembranstutzen

Artikelnummer: 26043201

Doppelmembranstutzen, IP66, mit zwei Dichtungsmembranen, geschlossen, thermoplastisches Elastomer (TPE), grau, für Wandstärken 1,5 - 4,5 mm

IP66

Produkteigenschaften

elektrische Eigenschaften

Schutzart: IP66

Farben

Farbe Zubehör: lichtgrau

Materialeigenschaften

für Außeneinsatz geeignet:	nein
Brennbarkeitsklasse nach UL94:	HB
Glühdrahtfestigkeit nach EN 60695-2-11:	750 °C
Industriequalität:	nein

mechanische Eigenschaften

für Dichtbereich max:	21 mm
für Dichtbereich min:	14 mm

mechanische Eigenschaften

Art des Zubehörs: sonstige