

Doppelmembranstutzen

DMS M32/4

DMS M32/4

Doppelmembranstutzen

Artikelnummer: 26043301

Doppelmembranstutzen mit zwei Dichtungsmembranen, geschlossen, max. vier Leitungseinführungen für Steuerleitungen, thermoplastisches Elastomer (TPE), grau, für Wandstärken 1,5 - 4,5 mm

IP66



Produkteigenschaften

elektrische Eigenschaften

Schutzart:	IP66
------------	------

Materialeigenschaften

für Außeneinsatz geeignet:	nein
----------------------------	------

Industriequalität:	nein
--------------------	------

mechanische Eigenschaften

für Wandstärken max:	4.5 mm
----------------------	--------

für Dichtbereich max:	6 mm
-----------------------	------

für Wandstärken min:	1.5 mm
----------------------	--------

für Dichtbereich min:	3.5 mm
-----------------------	--------