

Doppelmembranstutzen

**DMS M40**



**DMS M40**

**Doppelmembranstutzen**

Artikelnummer: 26044001

Doppelmembranstutzen, IP66, mit zwei Dichtungsmembranen, geschlossen, thermoplastisches Elastomer (TPE), grau, für Wandstärken 1,5 - 4,5 mm

IP66

**Produkteigenschaften**

**elektrische Eigenschaften**

Schutzart:	IP66
------------	------

**Farben**

Farbe Zubehör:	lichtgrau
----------------	-----------

**Materialeigenschaften**

für Außeneinsatz geeignet:	nein
Brennbarkeitsklasse nach UL94:	HB
Glühdrahtfestigkeit nach EN 60695-2-11:	750 °C
Industriequalität:	nein

**mechanische Eigenschaften**

für Dichtbereich max:	28 mm
für Dichtbereich min:	19 mm

**mechanische Eigenschaften**

Art des Zubehörs:	sonstige
-------------------	----------