

Doppelmembranstutzen

DMS M40/4 or



DMS M40/4 or

Doppelmembranstutzen

Artikelnummer: 26064101

Doppelmembranstutzen mit zwei Dichtungsmembranen, geschlossen, max. vier Leitungseinführungen für Steuerleitungen, thermoplastisches Elastomer (TPE), orange, für Wandstärken 1,5 - 4,5 mm

Produkteigenschaften

Farben

Farbe Zubehör:	reinorange
----------------	------------

Abmessungen

Nenngröße:	M40
------------	-----

Materialeigenschaften

Industriequalität:	nein
--------------------	------

mechanische Eigenschaften

für Wandstärken max:	4.5 mm
für Dichtbereich max:	9 mm
für Wandstärken min:	1.5 mm
für Dichtbereich min:	6 mm