

Steckdosengehäuse

GTV 487



GTV 487

Steckdosengehäuse

INDIVIDUALISIERBAR

Artikelnummer: 01048701
Maße: 320 x 220 x 179 mm

Steckdosengehäuse - Industrie Qualität - mit Normschiene, Steckdosen vorverdrahtet, 3 x Gehäuseverbinder (GGV)



Produkteigenschaften

Einbaugeräte

CEE-Steckdose (frontseitig), 63A, 400V:	1
---	---

elektrische Eigenschaften

Bemessungsbetriebsspannung AC:	400 V
--------------------------------	-------

Bemessungsisolationsspannung AC:	690 V
----------------------------------	-------

Bemessungsisolationsspannung DC:	1000 V
----------------------------------	--------

Schutzart:	IP44
------------	------

Schutzklasse:	II
---------------	----

Abmessungen

Breite:	320 mm
---------	--------

Länge:	220 mm
--------	--------

Höhe:	179 mm
-------	--------

Materialeigenschaften

für Außeneinsatz geeignet:	ja
----------------------------	----

Brennbarkeitsklasse nach UL94:	V2
--------------------------------	----

Glühdrahtfestigkeit nach EN 60695-2-11:	750 °C
---	--------

halogenfrei:	ja
--------------	----

Industriequalität:	ja
--------------------	----

mechanische Eigenschaften

Drehmoment der Deckelschraube:	2.5 Nm
--------------------------------	--------

Anreihbar:	ja
------------	----

Schlagfestigkeit:	IK08
-------------------	------

Umgebungsbedingungen

max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C:	95 %
max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C:	50 %
Umgebungstemperatur min.:	-25 °C
Umgebungstemperatur max.:	40 °C
Umgebungstemperatur 24h:	35 °C

Werkstoff

Material Unterteil:	Polycarbonat
Material Oberteil:	Polycarbonat
Material Dichtung:	Polyurethan
Material Deckelschraube:	Polyamid, glasfaserverstärkt

Zubehör

[07251101 - GFS 11-m - Flanschset](#)