

Zählergehäuse

# GTZ 3-KT



## GTZ 3-KT

### Zählergehäuse

**INDIVIDUALISIERBAR**

Artikelnummer: 02100301  
Maße: 320 x 440 x 179 mm

Zählergehäuse - Industrie Qualität -, serienmäßig plombierbar, mit Zählertragplatte und Zählerbefestigungsschrauben, für mechanische Elektrizitätszähler (Induktionszähler), für elektronische Haushaltszähler mit BKE-A Adapter, 3 x Gehäuseverbinder (GGV)

**mit transparenter Klapptür**



## Produkteigenschaften

### elektrische Eigenschaften

Schutzart UL:	3R
Bemessungsisolationsspannung AC:	400 V
Schutzart:	IP65
Schutzklasse:	II

### Abmessungen

Breite:	320 mm
Länge:	440 mm
Höhe:	179 mm

### Materialeigenschaften

für Außeneinsatz geeignet:	ja
Brennbarkeitsklasse nach UL94:	V2

## Materialeigenschaften

Glühdrahtfestigkeit nach EN 60695-2-11:	750 °C
halogenfrei:	ja
Industriequalität:	ja

## mechanische Eigenschaften

Befestigungsart:	Aufbau
Drehmoment der Deckelschraube:	2.5 Nm
Anreihbar:	ja
Schlagfestigkeit:	IK08

## Umgebungsbedingungen

max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C:	95 %
max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C:	50 %
Umgebungstemperatur min.:	-25 °C
Umgebungstemperatur max.:	40 °C
Umgebungstemperatur 24h:	35 °C

## Werkstoff

Material Unterteil:	Polycarbonat
Material Oberteil:	Polycarbonat
Material Dichtung:	Polyurethan
Material Deckelschraube:	Polyamid, glasfaserverstärkt

## Zubehör

[07251301 - GFS 13-m - Flanschset](#)