

Automatengehäuse

SVi A 12



SVi A 12

Automatengehäuse

Artikelnummer: 59113201

Maße: 150 x 300 x 156 mm

Automatengehäuse 1-reihig - Industrie Qualität -
12 Teilungseinheiten, mit Klappfenster,
1x PE/N Klemme (2x (1 x 25 mm² + 7 x 4(6) mm²))



Produkteigenschaften

elektrische Eigenschaften

Schutzart UL:	k.A.
Bemessungsbetriebsspannung AC:	400 V
Schutzart:	IP65
Anzahl Teilungseinheiten:	12
Schutzklasse:	II

Abmessungen

Breite:	150 mm
Länge:	300 mm
Höhe:	156 mm

Materialeigenschaften

für Außeneinsatz geeignet:	ja
Brennbarkeitsklasse nach UL94:	V2

Materialeigenschaften

Glühdrahtfestigkeit nach EN 60695-2-11:	750 °C
halogenfrei:	ja
Industriequalität:	ja

mechanische Eigenschaften

Befestigungsart:	Aufbau
Schlagfestigkeit:	IK07

Werkstoff

Material Unterteil:	Kunststoff
---------------------	------------